


kulový kohout QH-QS-4

č. dílu: 153483

FESTO

s nástrčným spojem QS

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| funkce ventilu | 2/2 impulsní |
| připojení pneumatiky 1 | QS-4 |
| připojení pneumatiky 2 | QS-4 |
| typ ovládání | ruční |
| typ upevnění | instalace vedení |
| normální jmenovitý průtok | 148 l/min |
| jmenovitá světlost | 2.5 mm |
| provozní tlak v Mpa | -0.1 ... 1 MPa |
| provozní tlak | -1 ... 10 bar |
| okolní teplota | 0 ... 60 °C |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::] |
| princip těsnění | měkký |
| konstrukce | Kulový kohout |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| hmotnost výrobku | 12 g |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |