


kulový kohout QH-QS-6-1/8

č. dílu: 153487

FESTO

s nástrčným spojem QS

Tento typ je vhodný pro provoz s vakuem.



katalogový list

parametr	hodnota
funkce ventilu	2/2 impulsní
připojení pneumatiky 1	R1/8
připojení pneumatiky 2	QS-6
typ ovládání	ruční
typ upevnění	našroubovatelný
normální jmenovitý průtok	560 l/min
jmenovitá světlost	2.5 mm
provozní tlak v Mpa	-0.1 ... 1 MPa
provozní tlak	-1 ... 10 bar
okolní teplota	0 ... 60 °C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
princip těsnění	měkký
konstrukce	Kulový kohout
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	15 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS