

# diferenciální redukční ventil LRL-M5-QS-6

č. dílu: 153500

FESTO

bez manometru, s vnějším závitem a nástrčným připojením QS.



## katalogový list

parametr	hodnota
funkce regulátoru	diferenciální tlak, konstantní s možností zpětného průtoku
připojení pneumatiky 1	M5
připojení pneumatiky 2	QS-6
typ upevnění	našroubovatelný
jmenovitý průtok při otevření	32 l/min
rozsah řízeného tlaku	2 ... 6 bar
vstupní tlak 1 Mpa	0 ... 0.9 MPa
vstupní tlak 1	0 ... 9 bar
vstupní tlak 1 psi	0 ... 130.5 psi
okolní teplota	0 ... 60 °C
materiál tělesa	zesílený PBT
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
pojistka ovládní	drážkovaný šroub s kontramaticí
montážní poloha	libovol.
konstrukce	přímo řízený pístový redukční ventil s průchozím napájením tlakem
jmenovitý průtok při uzavření	31 l/min
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
hmotnost výrobku	10 g
materiál šroubovacích čepů	poniklovaná mosaz
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění závitu	PTFE