


dlouhé L-šroubení s nástrčnou koncovkou QSL-1/8-1/4-U

č. dílu: 153671

FESTO

lze otočit o 360°, vnější závit s vnějším šestihranem.
Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.
výběhový typ, k dodání do 2011



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	3.6 mm
typ těsnění na závitovém dřívku:	potah
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak	-0.95 ... 10 bar
provozní tlak závislý na teplotě	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch vakuum
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	Germanischer Lloyd
max. utahovací moment	8 Nm
připojení pneumatiky	NPT1/8-27 pro vnější průměr hadice 1/4"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PBT
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu těsnění hadice	NBR
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel