

# T-spojka s nástrčnými koncovkami QST-1/4T-3/16-U

č. dílu: 153731

FESTO

redukční.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

Type to be discontinued. Available until 2013. See Support Portal for alternative products.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	2.6 mm
montážní poloha	libovol.
velikost balení	1
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-10 ... 60 °C
povolení	Germanischer Lloyd
hmotnost výrobku	11 g
počet výstupů	2
počet přívodů	1
připojení pneumatiky 1	pro vnější průměr hadice 1/4"
připojení pneumatiky 2	pro vnější průměr hadice 3/16"
barva uvolňujícího kroužku	šedá
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pouzdra	PBT
informace o materiálu uvolňovacího kroužku	POM
informace o materiálu těsnění hadice	NBR
informace o materiálu prvku pro upevnění hadice	vysoce legovaná nerezová ocel