

servomotor EMMS-AS-100-LK-HV-RR-S1

č. dílu: 1563004

FESTO

bez převodovky.



katalogový list

parametr	hodnota
okolní teplota	-40 ... 40 °C
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
odpovídá normě	IEC 60034
stupeň krytí izolace	F
jmenovitá třída podle EN 60034-1	S1
sledování teploty	PTC - odpor
stupeň krytí	IP65
hřídel s lícovaným perem	DIN 6885 A 6 x 6 x 32
technika připojení elektrické části	konektor
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
povolení	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
jmenovité provozní napětí DC	565 V
jmenovité napětí DC	565 V
druh zapojení	hvězdička
počet pólů	6
kroučící moment v klidovém stavu	10.93 Nm
jmenovitý kroučící moment	6.29 Nm
špičkový kroučící moment	35.4 Nm
jmenovité otáčky	3,400 1/min
max. otáčky	4,040 1/min
jmenovitý výkon motoru	2,240 W
jmenovitý proud motoru	3.79 A
špičkový proud	24.8 A
konstanta motoru	1.66 Nm/A
napěťová konstanta, fáze-fáze	98.93 mVmin
odpor vinutí fáze/fáze	1.98 Ohm
indukčnost vinutí fáze-fáze	7.76 mH
celkový moment setrvačnosti při odpojení napájení	6.8 kgcm ²
hmotnost výrobku	9,100 g
přípustné axiální zatížení hřídele	150 N
přípustné radiální zatížení hřídele	650 N
čidlo polohy rotoru	resolvér
rozhraní vysílače polohy rotoru	analogové signály SIN/COS
princip odměřování polohy rotoru	indukční
MTTF, jednotlivé části	114 let, vysílač polohy rotoru
MTTFd, jednotlivé části	228 let, vysílač polohy rotoru