

# servomotor EMMS-AS-40-M-LS-SR

č. dílu: 1578617

FESTO

bez převodovky.



## katalogový list

parametr	hodnota
okolní teplota	-40 ... 40 °C
skladovací teplota	-20 ... 60 °C
relativní vlhkost vzduchu	0 - 90 %
odpovídá normě	IEC 60034
stupeň krytí izolace	F
jmenovitá třída podle EN 60034-1	S1
sledování teploty	PTC - odpor
stupeň krytí	IP54
technika připojení elektrické části	konektor
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
povolení	RCM Mark c UL us - Recognized (OL)
značka CE (viz prohlášení o shodě)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
jmenovité provozní napětí DC	360 V
jmenovité napětí DC	360 V
druh zapojení	hvězdička
počet pólpárů	4
kroučící moment v klidovém stavu	0.26 Nm
jmenovitý kroučící moment	0.22 Nm
špičkový kroučící moment	1 Nm
jmenovitě otáčky	10,300 1/min
max. otáčky	11,520 1/min
jmenovitý výkon motoru	232 W
jmenovitý proud motoru	0.63 A
špičkový proud	3.3 A
konstanta motoru	0.344 Nm/A
napěťová konstanta, fáze-fáze	22.1 mVmin
odpor vinutí fáze/fáze	31 Ohm
indukčnost vinutí fáze-fáze	10.4 mH
celkový moment setrvačnosti při odpojení napájení	0.049 kgcm <sup>2</sup>
hmotnost výrobku	680 g
přípustné axiální zatížení hřídele	12 N
přípustné radiální zatížení hřídele	82 N
čidlo polohy rotoru	resolvér
rozhraní vysílače polohy rotoru	analogové signály SIN/COS
princip odměřování polohy rotoru	indukční
MTTF, jednotlivé části	80 let, vysílač polohy rotoru
MTTFd, jednotlivé části	160 let, vysílač polohy rotoru