


brzda DADL-EL-Q11-20

č. dílu: 1579786

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	20
rozsah nastavení úhlu kyvu	60 ... 200 deg
konstrukce	píst pístnice
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak v Mpa	0.5 ... 0.8 MPa
provozní tlak	5 ... 8 bar 72.5 ... 116 psi
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	382 g
typ upevnění	průchozí dírou a středící dutinkou
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	hliník eloxovaný
materiál těsnění	NBR TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliník tvrdě eloxováno
materiál krytu tělesa	hliník eloxovaný
materiál ložiska	plast
materiál podložky	hliník eloxovaný
materiál šroubů	ocel pozinkováno
provozní režim	jednočinný tažný