



# kompaktní válec EMMZ-10-10-P-A

č. dílu: 158663

FESTO

pro bezdotykové snímání poloh, s pružnými dorazy, mnoho možností upevnění ("Multimount").



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 mm
průměr pístu	10 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný tažný
konstrukce	píst pístnice profilová trubka
snímání polohy	pro čidla
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
okolní teplota	-20 ... 80 °C
utahovací moment upevnění pohonu	1 Nm +10 %
teoretická síla při 6 barech	30 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	30 N
typ upevnění	dle volby: průchozí dírou vnitřním závitem
připojení pneumatiky	M3
materiál krytu	mosaz
materiál těsnění	TPE-U(PU)
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel