

# kruhový válec EG-4-15-PK-2

č. dílu: 15887

FESTO

Micropneumatic



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	15 mm
průměr pístu	4 mm
tlumení	žádné tlumení
montážní poloha	libovol.
konstrukce	píst pístnice trubka válce
snímání polohy	bez
varianty	jednostranná pístnice
provozní tlak	3.5 ... 7 bar
provozní režim	jednočinný tlačný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:::]
třída odolnosti korozi KBK	1 - nízké požadavky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	5 ... 60 °C
teoretická síla při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi), dopředný chod	4.9 N
minimální teoretická síla pružiny pro návrat do základní polohy	1.8 N
maximální teoretická síla pružiny pro návrat do základní polohy	2.6 N
hmotnost výrobku	5 g
typ upevnění	s kontramaticí
připojení pneumatiky	PK-2
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál krytu	vysoce legovaná ocel
materiál těsnění	TPE-U(PU)
materiál pístnice	vysoce legovaná ocel
materiál trubky válce	mosaz, poniklovaná