


přímočarý pohon DGP-18- -PPV-A-B

č. dílu: 158971

FESTO

pro bezdotykové snímání krajních poloh, s tvarově uzavřeným spojením mezi pístem a unášěčem a oboustranným nastavitelným tlumením v koncových polohách.
výběhový typ. k dodání do r. 2013.



příklad zobrazení

katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 ... 1,800 mm
průměr pístu	18 mm
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
montážní poloha	libovol.
vedení	základní vedení
princíp unášěče	mechanický přenos síly (drážka)
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	2 ... 8 bar
provozní režim	dvořčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-10 ... 60 °C
délka tlumení	16 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	153 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	153 N
pohybující se hmotnost	80 g
pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm	80 g
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	460 g
přírůstek hmotností na každých 10 mm zdvíhu	16 g
alternativní připojení	viz výkres výrobku
připojení pneumatiky	M5
informace o materiálu víka	hliníkový odlitek potažený
informace o materiálu těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	hliník eloxovaný