


skládaná přísavka VASB-15-1/8-SI

č. dílu: 158977

FESTO

Těsnicí kroužek není obsažen v dodávce.
výběhový typ. k dodání do r. 2013.



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	3 mm
průměr přísavky	15 mm
účinný průměr přísavky	12 mm
konstrukce	připojení vakua shora kruhový, měch 1,5násobný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-40 ... 200 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	7.9 N
hmotnost výrobku	6 g
upevňovací závit	G1/8
upevnění přísavky	G 1/8
připojení vakua	G1/8
tvrdost Shore	60 +/- 5
informace o materiálu závitové části	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu přísavky	VMQ (silikon)