


# skládaná přísavka VASB-40-1/4-SI

č. dílu: 158979

FESTO

Těsnicí kroužek není obsažen v dodávce.  
výběhový typ. k dodání do r. 2013.



## katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	4 mm
průměr přísavky	40 mm
účinný průměr přísavky	32 mm
konstrukce	připojení vakua shora kruhový, měch 1,5násobný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-:]
okolní teplota	-40 ... 200 °C
odtrhovací síla při 70 % vakuu	56 N
hmotnost výrobku	16 g
upevňovací závit	G1/4
upevnění přísavky	G 1/4
připojení vakua	G1/4
tvrdost Shore	60 +/- 5
informace o materiálu závitové části	hliník legovaný pro tváření
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu přísavky	VMQ (silikon)