


# přívodní kabel KMP1-02-II-4-X

č. dílu: 158988  
výběhový výrobek

FESTO

Kabel se dodává v délkách 1 - 99 m.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2017. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení

## katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
rozsah provozního napětí AC	$\leq 300$ V
rozsah provozního napětí DC	$\leq 250$ V
přípustné proudové zatížení	4 A
stupeň krytí	IP65
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	5 ... 70 °C
okolní teplota	-30 ... 70 °C
elektrické připojení	25 pinů zásuvka
struktura kabelu	25 x 0,75 mm <sup>2</sup>
průměr kabelu	13 mm
typ upevnění	s upínacím třmenem
informace o materiálu pouzdra	tlakový odlitek z lehkých kovů
informace o materiálu pláště kabelu	PE
informace o materiálu nástrčných kontaktů	postříbřeno měděná slitina