


T šroubení se západkou NPKA-T-Q6-E-P10

č. dílu: 1590710

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	standard
jmenovitá světlost	4 mm
hloubka zasunutí hadice	25.8 mm
montážní poloha	libovol.
velikost balení	10
konstrukce	princip push-pull
provozní tlak v Mpa	-0.095 ... 1 MPa
provozní tlak	-0.95 ... 10 bar -13.775 ... 145 psi
upozornění k provoznímu tlaku	voda: max. 0,6 MPa při 0 - 50 °C
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-] voda (kapalná, bez ledu)
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
bezpečnost vzhledem k potravinám	viz rozšířené informace o materiálu
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	12.5 g
připojení pneumatiky 1	pro hadici s vnějším průměrem 6 mm
připojení pneumatiky 2	pro hadici s vnějším průměrem 6 mm
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál tělesa	PA66-GF30
materiál těsnění závitu	NBR
materiál dutinky	POM
materiál těsnění hadice	NBR