


válec se dvěma písty DPZ-10-10-P-A-S20

č. dílu: 159901

FESTO

s dvěma paralelními pístnicemi, pro bezdotykové snímání poloh, s pružnými dorazy.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 mm
rozsah nastavení dorazu/délka	10 mm
průměr pístu	10 mm
provozní režim pohonné jednotky	posuvová deska
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
vedení	kluzné vedení
konstrukce	vedení
snímání polohy	pro čidla
varianty	průchozí dutá pístnice
provozní tlak	2.5 ... 10 bar
provozní režim	dvojitý
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 80 °C
energie nárazu v koncových polohách	0.08 Nm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	60 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	60 N
alternativní připojení	viz výkres výrobku
připojení pneumatiky	M5
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel