

válec se dvěma písty DPZ-25-50-P-A-S20

č. dílu: 159923

FESTO

s dvěma paralelními pístnicemi, pro bezdotykové snímání poloh, s pružnými dorazy.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 50 mm |
| rozsah nastavení dorazu/délka | 10 mm |
| průměr pístu | 25 mm |
| provozní režim pohonné jednotky | posuvová deska |
| tlumení | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| montážní poloha | libovol. |
| vedení | kluzné vedení |
| konstrukce | vedení |
| snímání polohy | pro čidla |
| varianty | průchozí dutá pístnice |
| provozní tlak | 1 ... 10 bar |
| provozní režim | dvojitý |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| energie nárazu v koncových polohách | 0.3 Nm |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 452 N |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 452 N |
| alternativní připojení | viz výkres výrobku |
| připojení pneumatiky | M5 |
| informace o materiálu víka | hliník legovaný pro tvárění |
| informace o materiálu těsnění | NBR |
| informace o materiálu pouzdra | hliník legovaný pro tvárění |
| informace o materiálu pístnice | vysoce legovaná nerezová ocel |