


vakuový filtr VAF-PK-6

č. dílu: 160239

FESTO

přímé provedení -in-line



katalogový list

parametr	hodnota
jmenovitá světlost	4.6 mm
montážní poloha	libovol.
stupeň filtrace	50 µm
provozní tlak	-0.95 ... 0 bar
upozornění k provoznímu tlaku	použití jen v otevřených vakuových systémech
průtok při podtlaku = -0,075 MPa (-0,75 baru, -10,875 psi)	210 l/min
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	0 ... 40 °C
hmotnost výrobku	10 g
typ upevnění	instalace vedení
připojení pneumatiky	PK-6 s převlečnou maticí
materiál převlečné matice	POM
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál filtru	tkanina PA
materiál tělesa	PA
možnost použití vyfukovacího impulsu	≤ 8 bar