


tlumič nárazu YSR-32-60-C

č. dílu: 160274

FESTO

nastavuje se samočinně



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	32
zdvih	60 mm
tlumení	samočinně nastavitelný
montážní poloha	libovol.
snímání polohy	bez
max. rychlost nárazu	3 m/s
doba návratu do původní polohy, krátká	0.5 s
doba návratu do původní polohy, dlouhá	1 s
provozní režim	jednočinný tlačný
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-10 ... 80 °C
délka tlumení	60 mm
max. zastavovací síla	6,000 N
max. energie tlumení na zdvih	380 J
max. spotřeba energie na hodinu	220,000 J
max. zbytková energie	2 J
síla pro návrat do původní polohy	20 N
hmotnost výrobku	1,220 g
typ upevnění	s kontramaticí
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	pozinkovaná ocel
materiál pístitnice	vysoce legovaná ocel