

kompaktní válec AEVU-1/2"- -A-P-A

č. dílu: 160610


FESTO

pro bezdotykové snímání poloh,
Pístnice s vnějším závitem.

Matice pro závít na pístnici je součástí dodávky.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

výběhový typ, k dodání do 2011



příklad zobrazení



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	0.2 ... 0.4 "
průměr pístu	1/2"
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní režim	jednočinný tlačný
konec pístnice	vnější závít
provozní tlak	21.8 ... 145 Psi
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-4 ... 176 °F
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	59 N
pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm	8 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	2 g
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	87 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu	107 g
připojení pneumatiky	UNF10-32
provozní tlak [psi]	21.8 ... 145 psi
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu dynamického těsnění	TPE-U(PU) NBR
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu trubky válce	hliník legovaný pro tváření