

kompaktní válec AEVULQZ-3/4"- -A-P-A

č. dílu: 160668

FESTO

pro bezdotykové snímání poloh. Proti pootočení zajištěná čtyřhranná pístnice. Pístnice s vnějším závitem.

Matice pro závit na pístnici je součástí dodávky.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

výběhový typ, k dodání do 2011



příklad zobrazení



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| zdvih | 0.2 ... 1 " |
| průměr pístu | 3/4" |
| tlumení | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| provozní režim | jednočinný tažný |
| konec pístnice | vnější závit |
| pojištění proti pootočení/vedení | čtyřhranná pístnice |
| provozní tlak | 14.5 ... 145 Psi |
| provozní médium | filtrovaný stlačený vzduch |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 |
| okolní teplota | -4 ... 176 °F |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 123 N |
| pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm | 20 g |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu | 6 g |
| základní hmotnost při zdvíhu 0 mm | 149 g |
| přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu | 59 g |
| připojení pneumatiky | UNF10-32 |
| provozní tlak [psi] | 14.5 ... 145 psi |
| informace o materiálu víka | hliník legovaný pro tváření |
| informace o materiálu dynamického těsnění | TPE-U(PU) NBR |
| informace o materiálu pístnice | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu trubky válce | hliník legovaný pro tváření |