

# kompaktní válec AEVULQZ-4"- -A-P-A

č. dílu: 160675

FESTO

pro bezdotykové snímání poloh. Proti pootočení zajištěná čtyřhranná pístnice. Pístnice s vnějším závitem.

Matice pro závit na pístnici je součástí dodávky.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.

výběhový typ, k dodání do 2011



příklad zobrazení



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	0.2 ... 1 "
průměr pístu	4 "
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
provozní režim	jednočinný tlačný
konec pístnice	vnější závit
pojištění proti pootočení/vedení	čtyřhranná pístnice
provozní tlak	11.6 ... 145 Psi
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-4 ... 176 °F
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	4,516 N
pohybující se hmotnost při zdvíhu 0 mm	614 g
přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvíhu	38 g
základní hmotnost při zdvíhu 0 mm	2,797 g
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvíhu	168 g
připojení pneumatiky	NPT1/4-18
provozní tlak [psi]	11.6 ... 145 psi
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu dynamického těsnění	TPE-U(PU) NBR
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel
informace o materiálu trubky válce	hliník legovaný pro tváření