



kruhový válec CRDG-25- -P-A

č. dílu: 160983

FESTO

odolný korozi,
pro bezdotykové snímání poloh, s pružnými dorazy.
výběhový typ. k dodání do r. 2012.



Exemplary representation

katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 10 ... 500 mm |
| průměr pístu | 25 mm |
| tlumení | P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách |
| montážní poloha | libovol. |
| odpovídá normě | ISO 6432 |
| konstrukce | píst pístnice |
| snímání polohy | pro čidla |
| provozní tlak | 1 ... 10 bar |
| provozní režim | dvojčinný |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 4 |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 247 N |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 295 N |
| přírůstek hmotnosti na 10 mm zdvihu | 12 g |
| základní hmotnost při zdvihu 0 mm | 360 g |
| typ upevnění | dle volby: s vnějším závitem příslušenstvím |
| připojení pneumatiky | G1/8 |
| informace o materiálu víka | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu těsnění | TPE-U(PU) |
| informace o materiálu pouzdra | vysoce legovaná nerezová ocel |
| informace o materiálu pístnice | vysoce legovaná nerezová ocel |