


# převodník tlaku PENV-A-W-2,5-LCD-RB

č. dílu: 161055

FESTO



## katalogový list

parametr	hodnota
analogový výstup	0 - 10 V 4 - 20 mA
elektrické připojení	11 pinů konektor
stupeň krytí	IP65
připojení pneumatiky	G1/8
montážní poloha	libovol.
odolnost zkratu	ano
měřená veličina	relativní tlak
metoda měření	piezorezistivní čidlo tlaku s displejem
prahová hodnota rozsahu nastavení	0.05 ... 2.5 bar
rozsah nastavení hystereze [bar]	0.01 ... 2.25 bar
rozsah provozního napětí DC	15 ... 30 V
max. výstupní proud	5,000 mA
spínaný výstup	PNP
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 40 µm
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung)	podle směrnice EU-EMC podle směrnice EU pro nízké napětí
teplota média	0 ... 50 °C
okolní teplota	0 ... 50 °C
hmotnost výrobku	270 g
rozsah měřeného tlaku	0 ... 2.5 bar
přesnost FS	1 %
typ upevnění	dle volby: průchozí dírou s DIN lištou
upozornění k materiálu	obsahuje látky LABS
informace o materiálu pouzdra	PC