



tandemový válec ADVUT-63x3- -P-A

č. dílu: 161142

FESTO

pro bezdotykové snímání poloh,
Na konci pístnice vnitřní závit.

U tohoto výrobku lze přírubové upevnění FUA-... namontovat pouze na stranu koncového víka. Matice pro závit na pístnici je součástí dodávky. výběhový typ, k dodání do 2010



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 ... 150 mm
průměr pístu	63 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
provozní režim	dvojčinný
konec pístnice	vnitřní závit
konstrukce	píst pístnice profilová trubka
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	1.2 ... 10 bar
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	1,682 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	5,234 N
typ upevnění	dle volby: příslušenstvím vnitřním závitem
připojení pneumatiky	G1/8
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření eloxovaný
informace o materiálu těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření hladce eloxováno
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná ocel