

# těsnicí kroužek OL-M12

č. dílu: 161182

FESTO

bez úniků



## katalogový list

parametr	hodnota
podle normy	ISO 16030
velikost balení	1
provozní tlak v celém rozsahu teplot	-0.95 ... 30 bar
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
okolní teplota	-40 ... 100 °C
přitažení rukou při pokojové teplotě	ano
jmenovitý utahovací moment	13.5 Nm
tolerance pro jmenovitý utahovací moment	± 20 %
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS