


sada pro montáž více poloh

DPVU-40

č. dílu: 161198

FESTO

pro montáž 3 nebo 4 polohových válců, vždy ze 2 sériových typů ADVU.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	40
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	155 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál příruby	hliník legovaný pro tvárění
materiál šroubů	ocel pozinkováno
materiál válcového kolíku	ocel pozinkováno