

vedení enkodéru NEBM-M12G8-E-5-S1G9-V4

č. dílu: 1617289

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
vlastnost vedení	pro energetické řetězy
stupeň krytí	IP65
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-40 ... 75 °C
okolní teplota	-50 ... 80 °C
min. poloměr ohybu kabelu	100 mm
struktura kabelu	stíněno 3x(2 x 0,14 mm ²) + 2 x 0,5 mm ²
průměr kabelu	8.2 mm
délka kabelu	5 m
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
informace o materiálu pláště kabelu	TPE-U(PUR)