



přímočarý pohon DGPL-40- -PPV-A-GF-B

č. dílu: 161788
výběhový výrobek

FESTO

pro bezdotykové snímání krajních poloh, bez pístitnice, s tvarově uzavřeným spojením mezi pístem a unášečem a oboustranným nastavitelným tlumením v koncových polohách.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	10 ... 3,000 mm
průměr pístu	40 mm
tlumení	PPV: nastavitelné pneumatické tlumení na obou stranách tlumič nárazu, tvrdá charakteristika
montážní poloha	libovol.
vedení	kluzné vedení
princíp unášeče	mechanický přenos síly (drážka)
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	1.5 ... 8 bar
provozní režim	dvočinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-10 ... 60 °C
délka tlumení	30 mm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	754 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	754 N
pohybující se hmotnost	1,500 g
pohybující se hmotnost při zdvihu 0 mm	1,500 g
základní hmotnost při zdvihu 0 mm	3,890 g
přírůstek hmotností na každých 10 mm zdvihu	72 g
alternativní připojení	viz výkres výrobku
připojení pneumatiky	G1/4
informace o materiálu víka	hliníkový odlitek potažený
informace o materiálu těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pouzdra	hliník eloxovaný