


úhlová zásuvka

MPPE-3-B

č. dílu: 161839

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
četnost připojení	500
typ upevnění	s převlečnou maticí
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	65 g
elektrické připojení	8 pinů úhlová zásuvka lze pájet
rozsah provozního napětí DC	≤ 60 V
přípustné proudové zatížení	5 A
šroubení pro kabel	Pg9
přípustný průměr kabelu	6 ... 8 mm
průřez přívodu	0.75 mm ²
stupeň krytí	IP67
okolní teplota	-30 ... 95 °C
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
materiál tělesa	PA
barva tělesa	černý
materiál převlečné matice	PA
materiál nástrčných kontaktů	měď pocínováno