


ložiskové těleso CRLNG-50

č. dílu: 161842

FESTO

odolné korozi,
pro válce CRDNGS.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	50
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1a
okolní teplota	-40 ... 80 °C
hmotnost výrobku	281 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	elektrolyticky upravený povrch vysoce legovaná ocel
materiál ložiska	plast