


# ložiskové těleso CRLNG-100

č. dílu: 161845

FESTO

odolné korozi,  
pro válce CRDNGS.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	100
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
montážní poloha	libovol.
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F1a
okolní teplota	-40 ... 80 °C
hmotnost výrobku	915 g
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
materiál upevnění	elektrolyticky upravený povrch vysoce legovaná ocel
materiál ložiska	plast