


přírubové upevnění CRFNG-100

č. dílu: 161851

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	100
montážní poloha	libovol.
odpovídá normě	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
třída odolnosti korozi KBK	4 - obzvlášť silné nároky na odolnost korozi
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L
klasifikace RSBP podle CD-0033	F5a
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	2,054 g
materiál upevnění	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál šroubů	vysoce legovaná nerezová ocel