


přívodní kabel KVIA-MPYE-5

č. dílu: 161984

FESTO

pro proporcionální ventily



katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	s převlečnou maticí
montážní poloha	libovol.
hmotnost výrobku	297 g
elektrické připojení	přímý konektor / přímá zásuvka
rozsah provozního napětí AC	≤ 250 V
přípustné proudové zatížení	1 A
délka kabelu	5 m
průměr kabelu	6.2 mm
struktura kabelu	4x0,25
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-30 ... 80 °C
materiál pláště kabelu	PVC
materiál tělesa	PBT
materiál nástrčných kontaktů	bronz postříbřeno a pozlaceno