

válec se dvěma písty DPZJ-32-25-P-A-KF-S20

č. dílu: 162160

FESTO

s dvěma paralelními průchozími pístnicemi a deskou, pro bezdotykové snímání poloh, s pružnými dorazy.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	25 mm
rozsah nastavení dorazu/délka	10 mm
průměr pístu	32 mm
provozní režim pohonné jednotky	posuvová deska
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
snímání polohy	pro čidla
varianty	průchozí dutá pístnice
provozní tlak	1 ... 10 bar
max. rychlost	1 m/s
provozní režim	dvočinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0
okolní teplota	-20 ... 80 °C
energie nárazu v koncových polohách	0.5 Nm
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	724 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	724 N
alternativní připojení	viz výkres výrobku
připojení pneumatiky	G1/8
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu pístnice	cementační ocel