

# jednotka se saněmi

## SPZ-16-40-P-A-KF

č. dílu: 162173  
výběhový výrobek

FESTO

se dvěma pístnicemi (TWIN), pro bezdotykové snímání krajních poloh.  
Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

| parametr                                    | hodnota   |
|---|---|
| zdvih                                       | 40 mm   |
| rozsah nastavení dorazu/délka               | 10 mm   |
| průměr pístu                                | 16 mm   |
| provozní režim pohonné jednotky             | saně  |
| tlumení                                     | P - tlumení pružnou hmotou s pevným kovovým dorazem                   |
| montážní poloha                             | libovol.  |
| vedení                                      | kuličková oběžná pouzdra  |
| konstrukce                                  | vedení  |
| snímání polohy                              | pro čidla   |
| provozní tlak                               | 1 ... 10 bar  |
| provozní režim                              | dvojčinný   |
| provozní médium                             | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| upozornění pro provozní a ovládací médium   | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK                  | 0 - bez nároků na odolnost korozi                                     |
| okolní teplota                              | -20 ... 80 °C   |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod   | 180 N   |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 180 N   |
| připojení pneumatiky                        | M5  |
| Material cover                              | hliník legovaný pro tváření   |
| Material seals                              | NBR   |
| Material housing                            | hliník legovaný pro tváření   |
| Material píston rod                         | cementační ocel   |