



# jednotka se saněmi

## SPZ-25-25-P-A-KF

č. dílu: 162186  
výběhový výrobek

FESTO

se dvěma pístnicemi (TWIN), pro bezdotykové snímání krajních poloh.  
Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	25 mm
rozsah nastavení dorazu/délka	10 mm
průměr pístu	25 mm
provozní režim pohonné jednotky	saně
tlumení	P - tlumení pružnou hmotou s pevným kovovým dorazem
montážní poloha	libovol.
vedení	kuličková oběžná pouzdra
konstrukce	vedení
snímání polohy	pro čidla
provozní tlak	1 ... 10 bar
provozní režim	dvojčinný
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
třída odolnosti korozi KBK	0 - bez nároků na odolnost korozi
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, zpětný chod	452 N
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	452 N
připojení pneumatiky	M5
Material cover	hliník legovaný pro tváření
Material seals	NBR
Material housing	hliník legovaný pro tváření
Material píston rod	cementační ocel