

jednotka se saněmi

SPZ-32-80-P-A-KF

č. dílu: 162196
výběhový výrobek

FESTO

se dvěma pístnicemi (TWIN), pro bezdotykové snímání krajních poloh.
Výběhový typ. Dodáván do r. 2019. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| zdvih | 80 mm |
| rozsah nastavení dorazu/délka | 10 mm |
| průměr pístu | 32 mm |
| provozní režim pohonné jednotky | saně |
| tlumení | P - tlumení pružnou hmotou s pevným kovovým dorazem |
| montážní poloha | libovol. |
| vedení | kuličková oběžná pouzdra |
| konstrukce | vedení |
| snímání polohy | pro čidla |
| provozní tlak | 1 ... 10 bar |
| provozní režim | dvojčinný |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 0 - bez nároků na odolnost korozi |
| okolní teplota | -20 ... 80 °C |
| teoretická síla při 6 barech, zpětný chod | 724 N |
| teoretická síla při 6 barech, dopředný chod | 724 N |
| připojení pneumatiky | G1/8 |
| Material cover | hliník legovaný pro tváření |
| Material seals | NBR |
| Material housing | hliník legovaný pro tváření |
| Material píston rod | cementační ocel |