



jemný filtr LFMB-3/4-H-A

č. dílu: 162819

FESTO

s filtrační vložkou 1 µm, kovový ochranný koš.
výběhový typ, k dodání do 2008



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	1 µm
účinnost filtrace	99.9999 %
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	filtr z vláken
ukazatel diferenciálního tlaku	manometer
vstupní tlak 1	0 ... 16 bar
normální jmenovitý průtok	3,300 l/min
provozní médium	filtrovaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 5 µm
skladovací teplota	-10 ... 60 °C
teplota média	1.5 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.5 mg/m ³
okolní teplota	-10 ... 60 °C
typ upevnění	dle volby: instalace vedení příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G3/4
připojení pneumatiky 2	G3/4
informace o materiálu filtru	borsilikátové vlákno
informace o materiálu pouzdra	zinkový tlakový odlitek
informace o materiálu nádobky	zinkový tlakový odlitek