



kombinace jemných filtrů LFMBA-1-H-A

č. dílu: 162823

FESTO

Jemný filtr 1 μm pro předfiltraci a nejjemnější filtr 0,01 μm, s kovovým ochranným košem.

výběhový typ, k dodání do 2008



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	svisle +/- 5°
stupeň filtrace	0.01 μm
účinnost filtrace	99.9999 %
odpouštění kondenzátu	plně automatický
konstrukce	filtr z vláken
ukazatel diferenciálního tlaku	manometer
vstupní tlak 1	0 ... 16 bar
normální jmenovitý průtok	2,600 l/min
provozní médium	filtrovaný nemazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 5 μm filtrovaný mazaný stlačený vzduch, jemnost filtrace 5 μm
teplota média	1.5 ... 60 °C
zbytkový obsah oleje	0.01 mg/m ³
okolní teplota	-10 ... 60 °C
hmotnost výrobku	6,460 g
typ upevnění	příslušenstvím
připojení pneumatiky 1	G1
připojení pneumatiky 2	G1
informace o materiálu filtru	borsilikátové vlákno
informace o materiálu pouzdra	zesílený PA
informace o materiálu nádobky	zinkový tlakový odlitek