


# sada kyvných čepů ZNCM-50

č. dílu: 163527  
výběhový výrobek

FESTO

Výběhový typ. Dodáván do r. 2014. Alternativní výrobek viz portál podpory.



## katalogový list

parametr	hodnota
velikost	50
podle normy	ISO 15552 (dříve také VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
třída odolnosti korozi KBK	1
okolní teplota	-40 ... 150 °C
hmotnost výrobku	615.8 g
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE ve shodě s RoHS
informace o materiálu šroubů	ocel pozinkováno
informace o materiálu kyvných čepů	pozinkovaná ocel
informace o materiálu upínacího dílu	pozinkovaná ocel
informace o materiálu tyče	vysoce legovaná nerezová ocel