

# přívodní kabel KMP3-25P-22-X

č. dílu: 163971  
výběhový výrobek

FESTO

pro ventilové terminály CPV.

Kabel se dodává v délkách 1 - 99 m.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2018. Alternativní výrobek viz portál podpory.



příklad zobrazení

## katalogový list

parametr	hodnota
typ upevnění	průchozí dírou
montážní poloha	libovol.
elektrické připojení	zásuvka Sub-D 25 pinů
jmenovité provozní napětí DC	24 V
přípustné proudové zatížení	3 A
průměr kabelu	12 mm
struktura kabelu	24x0,25
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-30 ... 80 °C
okolní teplota při pohyblivém prodloužení kabelu	-5 ... 80 °C
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS
Material cable sheath	PVC
Material housing	PA
Material seals	NBR
Material electrical contact	měděná slitina pozlaceno