

tlumič hluku U-M3

č. dílu: 163978

★ standardní sortiment
výběhový výrobek

Výběhový typ, Nepoužívejte prosím do nových konstrukcí. Alternativní výrobek viz portál podpory.

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
montážní poloha	libovol.
provozní tlak	0 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
upozornění pro provozní a ovládací médium	provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje)
hladina akustického tlaku	65 dB(A)
okolní teplota	-10 ... 70 °C
připojení pneumatiky	M3
informace o materiálu tlumicí vložky	bronz
informace o materiálu závitové části	mosaz
upozornění k materiálu	ve shodě s RoHS