


volnoběžka FLSM-25-R

č. dílu: 164236

FESTO

pro kyvný pohon DSM.

Tyto pohony mohou být na přání dodány s certifikátem ATEX. Údaje v katalogovém listu k "značka ATEX", "okolní teplota ATEX" a "značka CE" se vztahují jen na pohony s certifikátem.



katalogový list

parametr	hodnota
velikost	25
směr otáčení	pravý chod
montážní poloha	libovol.
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B1/B2-L
okolní teplota	-10 ... 60 °C
teoretický točivý moment při 0,6 MPa (6 barů, 87 psi)	4.98 Nm
hmotnost výrobku	650 g
materiál tělesa	hliník legovaný pro tváření
materiál dutinky	cementační ocel
materiál hřídele	cementační ocel