

válce dle norem ESN-5/8"-1"-P-B

č. dílu: 164382

FESTO

základ dle DIN ISO 6432, s pružnými dorazy. Různé možnosti upevnění s nebo bez přídatných upevňovacích dílů.

Tento výrobek je dostupný pouze u společnosti Festo USA.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	1 "
průměr pístu	5/8"
podle normy	ISO 6432
tlumení	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
konec pístnice	vnější závit
provozní tlak	1.2 ... 10 bar
provozní režim	jednočinný tlačný
provozní médium	vysušený vzduch, mazaný nebo nemazaný
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	-20 ... 80 °C
teoretická síla při 6 barech, dopředný chod	106.5 N
přírůstek hmotnosti na každých 10 mm zdvihu	64 g
připojení pneumatiky	M16x1,5
informace o materiálu víka	hliník legovaný pro tváření
informace o materiálu těsnění	NBR TPE-U(PU)
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu trubky válce	vysoce legovaná nerezová ocel