

zarážkový válec STAF-32-20-P-A-K



č. dílu: 164880
výběhový výrobek

FESTO

s lámací pákou a integrovanou přírubovou deskou.

Tento výrobek se nesmí použít v kapalinách. Lze snadno upravit na dvojčinný válec.

Výběhový typ. Dodáván do r. 2022. Alternativní výrobek viz portál podpory.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	20 mm
průměr pístu	32 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	svisle
provozní režim	jednočinný tažný
konstrukce	pístnice s páčkou
snímání polohy	pro čidla
varianty	jednostranná pístnice
pojištění proti pootočení/vedení	vodící tyč
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:-:-]
třída odolnosti korozi KBK	2 - mírné nároky na odolnost korozi
okolní teplota	0 ... 60 °C
Permissible impact force on the advanced piston rod	480 N
hmotnost výrobku	750 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
materiál krytu	hliník
materiál těsnění	NBR
materiál tělesa	hliník
materiál pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
materiál kladky	POM