


zarážkový válec STAF-32-20-P-A-R

č. dílu: 164892

FESTO

s kladičkou a integrovanou přírubovou deskou.
Tento výrobek se nesmí použít v kapalinách. Lze snadno upravit na dvojčinný válec.



katalogový list

parametr	hodnota
zdvih	20 mm
průměr pístu	32 mm
tlumení	P: pružné tlumicí kroužky/desky na obou stranách
montážní poloha	libovol.
provozní režim	jednočinný tažný
konstrukce	píst pístnice s kladičkou
snímání polohy	pro čidla
varianty	jednostranná pístnice
pojištění proti pootočení/vedení	zploštělá pístnice
provozní tlak	1.5 ... 10 bar
provozní médium	stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7::-]
třída odolnosti korozi KBK	2
okolní teplota	0 ... 60 °C
síla nárazu	830 N
přípustná příčná síla během chodu	380 N
hmotnost výrobku	550 g
typ upevnění	průchozí dírou
připojení pneumatiky	M5
upozornění k materiálu	prosté mědi a PTFE
informace o materiálu víka	hliník
informace o materiálu těsnění	NBR
informace o materiálu pouzdra	hliník
informace o materiálu pístnice	vysoce legovaná nerezová ocel
informace o materiálu kladky	ocel