

připojovací blok CPE14-PRSG-2

č. dílu: 164965

Classic - nepoužívejte prosím do nových konstrukcí


pro ventily řady Compact Performance (CP), s uzavřenými kanály PRS.

Pro tento připojovací blok smějí být použita pouze šroubení se závitem G.

Moderní alternativy najdete pomocí zadání čtyř prvních znaků

typového označení do vyhledávacího pole.

FESTO



katalogový list

| parametr | hodnota |
|---|---|
| max. počet ventilových pozic | 2 |
| tlak pro prasknutí | 3 MPa |
| provozní tlak v Mpa | -0.09 ... 1 MPa |
| provozní médium | stlačený vzduch podle ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| upozornění pro provozní a ovládací médium | provoz s přimazáváním olejem je možný (v jiných režimech se vyžaduje) |
| třída odolnosti korozi KBK | 2 - mírné nároky na odolnost korozi |
| shoda ohledně LABS | VDMA24364-B1/B2-L |
| hmotnost výrobku | 950 g |
| typ upevnění připojovací desky | průchozí dírou s DIN lištou |
| připojení pneumatiky 1 | G3/8 |
| upozornění k materiálu | ve shodě s RoHS |
| materiál tělesa | zesílený PA |