

světlovod
SOEZ-LLG-SE-0,5-M4
č. dílu: 165357

FESTO



katalogový list

parametr	hodnota
metoda měření	jednocestná světelná závara optický vodič
okolní teplota	-20 ... 160 °C
velikost	M4
hmotnost výrobku	46 g
materiál tělesa	mosaz pochromovaný
horní hranice rozsahu nastavení	280 mm
teplota okolí při pohyblivé montáži	-20 ... 120 °C
stupeň krytí	IP54
shoda ohledně LABS	VDMA24364-B2-L