

přívodní kabel KM8-M8-GSGD-2,5

č. dílu: 165610

FESTO

pro vstupy, délka 2,5 m, s přímým konektorem a přímou zásuvkou



katalogový list

parametr	hodnota
rozsah provozního napětí AC	≤ 60 V
rozsah provozního napětí DC	≤ 75 V
přípustné proudové zatížení	4 A
stupeň krytí	IP65
okolní teplota	-25 ... 85 °C
elektrické připojení	přímý konektor / přímá zásuvka M8x1 / M8x1 3 piny / 3 piny
struktura kabelu	3x0,25
délka kabelu	2,5 m
barevný plášť kabelu	šedá
informace o materiálu pláště kabelu	PUR